

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 25/4
GTIN	4960664741106
Třída artiklu	250

Technický popis

Upínací závit M	M12
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Ø D_3	18 mm
Počet břitů Z	4
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	16,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	43 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,05 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	48 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------