

**SNMG 120404, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Třída artiklu	25E

**Popis**

SNMG 120404 CA515 Rohový rádius: 0,4 mm

Druh: CA515

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 105 - 510 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PQ
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Druh	CA515

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	105 - 510 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120404
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení