

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250213 CA515
GTIN	4960664675456
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WQ

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	WQ
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení