

**CNMM 160612, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Třída artiklu	25E

Popis

CNMM 160612 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu a_p : 1 - 11 mmPosuv f : 0,25 - 0,9 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Lamač třísek	PX
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 11 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Hlavní způsob použití	P
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení