

**CNMG 120408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 CA515 Druh: CA515
Lamač třísek: PH
Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mm
Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PH
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení