

**CNMM 160616, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMM 160616 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 11 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 430 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rohový rádius	1,6 mm
Lamač třísek	PX
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 430 m/min
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 160616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení