

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250105 CA515
GTIN	4960664675470
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMG 120408 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WP

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 140 - 480 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	140 - 480 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	WP
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení