


**SNMG 120408, Typ: CA515**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251164 CA515  |
| GTIN           | 4960664677078 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

SNMG 120408 CA515 Rohový rádius: 0,8 mm

Druh: CA515

Lamač třísek: PQ

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Posuv  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 105 - 510 m/min

**Technický popis**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Lamač třísek          | PQ                |
| Posuv $f$             | 0,13 - 0,4 mm/ot, |
| Rohový rádius         | 0,8 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$    | 0,2 - 2,5 mm      |
| Hlavní způsob použití | P                 |
| Podmínky řezu         | kontinuální       |
| Druh                  | CA515             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití  | 105 - 510 m/min                              |
| Přiřazení dokončování/hrubování      | dokončování                                  |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | SNMG 120408                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 8  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |