

**SNMG 120408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251254 CA515
GTIN	4960664676958
Třída artiklu	25E

**Popis**

SNMG 120408 CA515 Rohový rádius: 0,8 mm  
Druh: CA515  
Lamač třísek: PS  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 435 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PS
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Druh	CA515

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 435 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení