

**CNMG 120416, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120416 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PH

Hloubka řezu a_p : 1 - 10 mm

Posuv f : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Lamač třísek	PH
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120416
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení