

HOLEX**Vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 178 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	565296 80
GTIN	4062406159672
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

- **Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.**
- **Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.**

speed - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem třísek za časovou jednotku** a dlouhou životnost.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	Plochý
Ø kotouče	178 mm
Brusivo	Zirkonkorund (ZA)

Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 178 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		