

Garant**TK stupňovitý vrták, konfigurovatelný GARANT Master Steel FEED od počtu 15 kusů, TiAlN, Jmen. Ø rozsah od – do: 9,51-11,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	125043 9,51-11,5
GTIN	4062406160036
Třída artiklu	11E

Popis**Provedení:**

Stupňovitý vrták, broušený načisto podle Vašich údajů.

Na vytvoření otvorů a 90° zahloubení v jednom pracovním kroku bez výměny nástroje.

3břítý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s **velmi vysokými posuvy**. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.

Tolerance vrtáku (jmenovitý Ø): m7.

Tolerance prvního stupně (jmenovitý Ø D₂): h7.

Upozornění:

Jmenovitý Ø a délka stupně jsou konfigurovatelné (volně volitelné v rozsahu podle tabulky) a dle údaje broušené.

Technický popis

Počet zubů Z	3
Délka drážky pro třísky L _c	55 mm
Celková délka L	102 mm
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,44 mm/ot,
Ø D ₂ 2. stupně s fazetkou h7	12 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Výška stupně L ₁ min - max	11,5 - 30,25 mm

Jmenovitý $\varnothing D_c$	9,51 - 11,5 mm
Řada	Master Steel
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Tolerance jmenovitý \varnothing	m7
Vrcholový úhel	145 stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel zahlubovacího stupně	90 stupeň
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG	vhodný	130 m/min	K
GGG	vhodný	80 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

