

**WNMG 080404 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 252113 CA515 |
| GTIN | 4960664678679 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

WNMG 080404 Wiper CA515 Typ: CA515

Lamač třísek: WQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hloubka řezu a_p | 1 - 3,8 mm |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 70 - 435 m/min |
| Posuv f | 0,15 - 0,6 mm/ot, |
| Lamač třísek | WQ |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Hlavní způsob použití | P |
| Rohový rádius | 0,4 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Typ | CA515 |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WNMG 080404 |
| Počet výměn/řezání | 6 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |