



Jádrová vrtačka, Typ: MAB485



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MAB485
GTIN	4250187507564
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Výkonné všestranné stroje na všechny druhy materiálů pro vrtání, **řezání závitů**, vystružování a zahlubování. **Pravá / levá rotace**, řídicí elektronika pro plnou hřídel, upínání nástrojů s **bezklíčovým rychlovýměnným vrtacím systémem** a tepelná ochrana umožňující mnoho různých použití. **Včetně jádrového vrtáku Ø 14 / 18 / 22 mm**, hloubka řezu 30 mm, **včetně rychloupínacího sklíčidla SSBF 1 – 16 mm**. **Adaptér na závitové vrtání M10 / M12 / M16**.

Použití:

Plynulá regulace počtu otáček silně redukováného odstupňování převodovky umožňuje použití závitníků, spirálových vrtáků, výstružníků, záhlubníků a korunkových vrtáků pro všechny jakosti.

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače jádrového vrtáku, kolíku vyhadzovače pro jádrový vrták, bezpečnostního řetězu, **magnetického háčku na odstraňování špon**, systému mazání a obslužného nářadí.

Upozornění:

- **Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.**

- **Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.**
- **Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.**

Technický popis

Šířka magnetické nohy	168 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	18 mm
Příkon	1150 W
Rozměry upínače nástrojů	19 mm Weldon
Maximální Ø vystružování	18 mm
Šířka	175 mm
Hmotnost	13 kg
Délka	295 mm
Rozsah otáček 2. stupně	100 - 450 min ⁻¹
Maximální Ø zahlubování	40 mm
Výška	440 mm
Pracovní zdvih	160 mm
Rozsah otáček 1. stupně	50 - 250 min ⁻¹
Délka magnetické nohy	84 mm
Maximální Ø řezání závitů do oceli	M16 mm
Označení výrobce	MAB485
Tvar upínače nástrojů Bosch	MK2
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	40 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Sada korunkových vrtáků HSS	118825
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16