



Jádrová vrtačka, Typ: MABASIC200



Údaje o objednávce

Artikové číslo	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

- Integrovaný systém vnitřního mazání, magnetický indikátor k monitorování přídržné síly magnetu.
- Integrované nádržky na řezný olej, kompletní vedení kabelů v plášti.
- Převodovka v olejové lázni.

Magnetická vrtačka na korunkové vrtáky pro vrtání do Ø 32 mm. S upínáním Weldon 19 mm (3/4 palce).

Rozsah dodávky:

Včetně kufru, upínače korunkového vrtáku, kolíku vyhazovače pro korunkový vrták, bezpečnostního řetězu, systému mazání a obslužného náradí.

Upozornění:

- Jádrový vrták najdete pod č. 118780 až 118825.
- Vrtačky na korunkové vrtáky s automatickým posuvem, vakuovou upínací deskou a upínacími zařízeními na trubky na vyžádání.
- Tlakové vrtačky na korunkové vrtáky se standardem ATEX na vyžádání.

Technický popis

Hmotnost	12 kg
Příkon	900 W
Šířka magnetické nohy	168 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Délka	260 mm
Maximální otáčky 1. stupně	450 min ⁻¹
Výška	360 mm
Pracovní zdvih	160 mm
Označení výrobce	MABASIC200
Maximální Ø korunkového vrtáku do oceli	32 mm
Šířka	160 mm
Délka magnetické nohy	84 mm
Rozměry upínače nástrojů	19 mm Weldon
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	přepravní kufřík
Druh produktu	Jádrová vrtačka

Příslušenství

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Sada korunkových vrtáků HSS	118825
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25

Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Korunkové vrtáky TKhloubka řezu 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19