

**Garant****Strojní závitník do slepých otvorů, TiN, MF: M46X2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	130015 M46X2
GTIN	4062406152963
Třída artiklu	10N

**Popis**

Strojní závitník do slepých otvorů M46X2 Druh závitu: M/MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 1 4H

Toleranční třída: ISO 1X 4HX

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 250 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 36 mm

Stopka 4hran □: 29 mm

Ø otvoru pod závit: 44 mm

**Technický popis**

Ø otvoru pod závit	44 mm
Hloubka závitu	115 mm
Stopka 4hran □	29 mm
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	46 mm
Norma	DIN 371
Celková délka L	250 mm
Toleranční třída	ISO 1 4H

Toleranční třída	ISO 1X 4HX
Toleranční třída	ISO 2 6H
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Toleranční třída	6H +0,05
Toleranční třída	6H +0,20
Toleranční třída	ISO 3 6G
Toleranční třída	ISO 3X 6GX
Toleranční třída	7H
Toleranční třída	7HX
Toleranční třída	7G
Toleranční třída	7GX
Toleranční třída	6H +0,10
Počet drážek na třísky	4
Druh závitu	M/MF
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet břitů Z	4
Rozměr závitu	M46×2
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravé
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

