

Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 3 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	201303 3
GTIN	4062406152598
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 5 mm

Celková délka L: 50 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Celková délka L	50 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Počet zubů Z	2
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm

Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L_c	5 mm
\varnothing břitu D_c	3 mm
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza