

**DC.T 11T304, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260386 CA515
GTIN	4960664676040
Třída artiklu	25E

Popis

DC.T 11T304 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 390 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 390 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 11T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení