

Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	201303 4,8
GTIN	4062406155421
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 9 mm

Celková délka L: 54 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Stopka Ø D_s	6 mm
Délka břitu L_c	9 mm
Ø břitu D_c	4,8 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	54 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Stopková fréza