

**CC.T 09T304, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 CA515
GTIN	4960664674916
Třída artiklu	25E

**Popis**

CC.T 09T304 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 380 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 380 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Rohový rádius	0,4 mm

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení