

Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	201303 20
GTIN	4062406155605
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 26 mm

Celková délka L: 92 mm

Stopka Ø D_s : 20 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Délka břitu L_c	26 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,15 mm
Počet zubů Z	2
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka Ø D_s	20 mm

Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Celková délka L	92 mm
Ø břitu D_c	20 mm
Tvar stopky	HB
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 20 mm	SZ2025 20
---	-----------