

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201303 16
GTIN	4062406155582
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c: 22 mm

Celková délka L: 82 mm

Stopka Ø D_s: 16 mm

Tvar stopky: HB

Šířka rohové fazetky při 45°: 0,1 mm

Technický popis

Stopka Ø D _s	16 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Celková délka L	82 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Tvar stopky	HB

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Ø břitu D_c	16 mm
Délka břitu L_c	22 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Výbrus stopky pro tepelný upínač s bezpečnostní funkcí Ø stopky nástroje 16 mm	SZ2025 16
---	-----------