

**DCMT 070202, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260481 CA515
GTIN	4960664675913
Třída artiklu	25E

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 390 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	GK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení