

**WNMG 080416, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252118 CA515
GTIN	4960664678761
Třída artiklu	25E

**Popis**

WNMG 080416 CA515 Typ: CA515

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 3,8 mmPosuv  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 435 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 435 m/min
Rohový rádius	1,6 mm
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080416
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení