

**CC.T 060202, Typ: CA515**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260192 CA515
GTIN	4960664674893
Třída artiklu	25E

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 380 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	GK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení