



Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	131 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Délka vyložení L_1	70 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Počet břitů Z	5
\varnothing břitu D_c	32 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,74 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	23,3 mm
Úhel nastavení κ	15 stupeň

Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------