

**CCMT 060202, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260190 CA515
GTIN	4960664674886
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Lamač třísek	GK
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 380 m/min
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení