

Garant**Sada brusných bloků 24dílná tvrdá, 100×68×26 mm, Zrnitost: 180**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	557470 180
GTIN	4062406155964
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Brusný blok ve **tvrdém** provedení se zvýšenou pevností hran. S povlakem korundu (A) na **4 stranách**.

Keramický povlak pro **delší životnost**.

Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

- **Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.**
- **Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.**
- **Minimální sklon zanášet se, lze prát.**

Použití:

K odjehlování a k broušení dřevěných, kovových ploch a laků.

Technický popis

Zrnitost	180
Stupeň jemnosti	super jemný
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Šířka	68 mm
Výška	26 mm

Délka	100 mm
Atribut názvu produktu	100×68×26 mm
Počet potažených ploch	4
Počet hub, archů	24
Druh produktu	Brusná houba

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suchý	vhodný		