

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
Počet břitů Z	5
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø břitu D_c	32 mm
Ø D_3	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	23,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	57 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,74 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	62 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------