

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 20/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Třída artiklu	250

Technický popis

Upínací závit M	M10
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Celková délka L _{celk.}	30 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Počet břitů Z	4
Ø břitu D _c	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	11,3 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	33 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,52 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování

Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------