

**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221960 32/6
GTIN	4960664741151
Třída artiklu	250

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	1 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
\varnothing břitu D_c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Počet břitů Z	6
Upínací závit M	M16
Vnitřní chlazení	ano
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	23,3 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,74 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Provedení stopky	se závitem

Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------