

**SNMG 120408, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251356 CA515
GTIN	4960664677030
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PH
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 10 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Typ	CA515
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 120408
Počet výměn/řezání	8

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení