

**CNMG 120412 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120412 Wiper CA515 Druh: CA515
Lamač třísek: WQ
Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 430 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 430 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	WQ
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení