

**DNMG 150612, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150612 CA515 Druh: CA515
Lamač třísek: PS
Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm
Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Lamač třísek	PS
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení