

**CNMG 120404 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250103 CA515
GTIN	4960664675463
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WP

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mm

Posuv f : 0,13 - 0,4 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 480 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 480 m/min
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	WP
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení