

**CNMM 120412, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250492 CA515
GTIN	4960664675678
Třída artiklu	25E

**Popis**

CNMM 120412 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: PX

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 11 mmPosuv  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 430 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1 - 11 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 430 m/min
Lamač třísek	PX
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMM 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení