

**TNMG 160404, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	105 - 510 m/min
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení