

**DC.T 070202, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260381 CA515 |
| GTIN | 4960664675944 |
| Třída artiklu | 25E |

Popis

DC.T 070202 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 390 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hlavní způsob použití | P |
| Lamač třísek | HQ |
| Posuv f | 0,05 - 0,25 mm/ot, |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 390 m/min |
| Podmínky řezu | kontinuální |
| Rohový rádius | 0,2 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 1,5 mm |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | CA515 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | DCMT 070202 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Tolerance | M |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |