

**WNMG 080412 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080412 Wiper CA515 Typ: CA515

Lamač třísek: WQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	WQ

Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení