

**WNMG 080412, Typ: CA515****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	252116 CA515
GTIN	4960664678754
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080412 CA515 Typ: CA515
Lamač třísek: PS
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mm
Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Lamač třísek	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální

Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080412
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení