

**WNMG 080408 Wiper, Typ: CA515****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	252015 CA515
GTIN	4960664678853
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 Wiper CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: WP

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm

Posuv f : 0,07 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	WP
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Druh	CA515

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení