

**WNMG 080404, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení