

**VBMT 110304, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261174 CA515
GTIN	4960664678075
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 390 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Lamač třísek	HQ
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Počet výměn/řezání	2

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení