

**DC.T 070204, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260382 CA515
GTIN	4960664675951
Třída artiklu	25E

**Popis**

DC.T 070204 CA515 Druh: CA515

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mmPosuv  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 390 m/min**Technický popis**

Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 390 m/min
Lamač třísek	HQ

Druh	CA515
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení