

**WN.G 080408, Typ: CA515**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	252114 CA515
GTIN	4960664678747
Třída artiklu	25E

Popis

WN.G 080408 CA515 Typ: CA515

Lamač třísek: PS

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,8 mmPosuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 70 - 435 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 435 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 3,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PS

Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení