

**DCMT 070204, Typ: CA515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260483 CA515
GTIN	4960664675920
Třída artiklu	25E

**Popis**

DCMT 070204 CA515 Typ: CA515

Lamač třísek: GK

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 110 - 390 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	GK
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	110 - 390 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P

Typ	CA515
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení