

Garant**Dělicí kotouč CerRapid EXTRA ÚZKÝ, ocel, INOX, Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563256 125
GTIN	4062406162320
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Samoostřící **keramické zrna (CER)** a speciálně sladěný **vysoce výkonný systém pojiva** umožňují **mnohonásobně zvýšený brusný výkon při extrémně chladném brusu** ve srovnání s konvenčními kotouči (A).

- **Nejvyšší produktivita díky nejrychlejším dělicím řezům.**
- **Optimální vyváženost mezi extrémně měkkým chováním při řezu s vynaložením nejmenší síly a nejdělsí životností.**

Specifikace:**CER60Q-BF.****Upozornění:**

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Popis tvaru	přímý
Šířka kotouče	1 mm

Maximální počet otáček	12200 min ⁻¹
Ø kotouče	125 mm
Tvar	41
Specifikace	CER60Q-BF
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
Uni	omezené použití		
suché	vhodný		

