



Příruční přístroj pro měření délek, Typ: T10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	434716 T10
GTIN	7630041114775
Třída artiklu	45A

Popis

Provedení:

Robustní přenosný zobrazovací přístroj se zobrazením stupnice a čísel pro indukční měřicí dotyky. Jednoznačné a bezchybné odečítání díky podrobnému ukazateli na stupnici. 5násobný režim transfokace. Velmi dlouhá provozní doba přes 300 h. Optimální manipulace díky ergonomickému designu a povrchu Soft-Touch.

Funkce:

Nulová poloha (offset), +A, -A, paměťová funkce, Max, Min, Max-Min, měření s mezními hodnotami, vydání dat, příkazy ASCII. Ideální pro stacionární a mobilní použití v dílně a ve výrobě. IP63: Je dána ochrana proti stříkající vodě, až 60° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Zobrazovací přístroj pro indukční měřicí dotyk TESA.

Rozsah dodávky:

Včetně 4x baterie č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Rádiový vysílač č. 498916, datový kabel č. 498918, software č. 498925; 498926.

Technický popis

Mezní odchylka číslicovým displejem	0,1 %
Šířka	100 mm
Délka	170 mm
Hmotnost	0,5 kg
Výška	38 mm
Maximální rozlišení	0,1 μ m
Stupnice nastavitelná	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 μ m
Počet připojení pro indukční snímače	1
Rozsah měření	± 5 až ± 5000 μ m
Ochranná třída IP	IP 63
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	TESA Link Connector TLC
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Druh produktu	Zobrazovací jednotka

Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční velikost LR6	081561 LR6
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Indukční dotyk pro měření délky radiálníSada 10dílná Typ GT22	434778 GT22
Indukční páčkový snímací dotyk Typ GT31	434779 GT31
Indukční dotyk pro měření délky, axiálníSada 10dílná Typ GT21	434776 GT21
Indukční dotyk pro měření délky, axiální Typ GT21	434775 GT21

Indukční dotyk pro měření délky, radiální Typ GT22

434777 GT22