

Garant**TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 6,2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 122793 6,2 |
| GTIN | 4045197744890 |
| Třída artiklu | 11E |

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus pro zhotovování **otvorů se dnem otvoru 180°**. Nízké radiální síly také při navrtávání nakloněných ploch až 15°. Geometrie drážek na třísky pro optimální odvádění třísek. Se 4 vodícími fazetkami pro stabilizaci vrtáku v otvoru.

Výhoda:

Úhel čela 180° umožňuje vrtání a ploché zahlubování při jedné pracovní operaci.

Doporučení:

Bezpodmínečně nutné pro procesně spolehlivé použití TK vrtáku 180° je:

- **Při navrtávání na rovných plochách umístění pilotního otvoru 1xD použitím pilotního vrtáku č. 122736.**
- **Při navrtávání na nakloněných plochách maximálně do 15°: Snižte posuv f na 25 % uvedených hodnot. Po navrtání lze nastavit normální hodnotu posuvu.**

Upozornění:

Délka drážky pro třísky $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.

Typ **HB**: objednávejte s č. **122793 + 129100HB**.

Typ **HE**: objednávejte s č. **122793 + 129100HE**.

TK vrták 180° pro obrábění hliníku, k dodání na poptávku.

Není vhodné k vytváření zahloubení pro šrouby s válcovou hlavou podle DIN974-1.

Technický popis

| | |
|-----------------------|------|
| Ø stopky D_s | 8 mm |
| Tolerance stopky | h6 |
| Tolerance jmenovitý Ø | m7 |
| Počet břitů Z | 2 |

| | |
|---|----------------------------|
| Norma | Výrobní norma |
| Délka drážky pro třísky L_c | 53 mm |
| Celková délka L | 91 mm |
| Jmenovitý $\varnothing D_c$ | 6,2 mm |
| Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,12 mm/ot, |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L_2 | 43,7 mm |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Provedení | 5xD |
| Vrcholový úhel | 180 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Otočení vrtáku | Podmíněné šikmé navrtávání |
| Otočení vrtáku | Vypouklé podmíněné |
| Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání |
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech |
| Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták |
| Semi-standardní | ano |
| Barevný kroužek | zelená |
| Druh produktu | Spirálový vrták |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------|---------|
| Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 85 m/min | P |
| Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 75 m/min | P |
| Ocel $< 900 \text{ N/mm}$ | vhodný | 60 m/min | P |
| Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$ | vhodný | 50 m/min | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | omezené použití | 45 m/min | M |
| GG(G) | vhodný | 90 m/min | K |
| Uni | vhodný | | |

| | |
|------------------------|-----------|
| mokrý max. | vhodný |
| mokrý min. | vhodný |
| Vzduch | vhodný |
| Služby | |
| Broušení stopky Typ HB | 129100 HB |
| Broušení stopky Typ HE | 129100 HE |