

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, Ø e8 DC: 4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201075 4L
GTIN	4062406186494
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Citlivě vyvážené nástroje, obzvláště vhodné k použití s **rychloběžnými vřeteny**. Speciální geometrie pro optimální odvádění třísek pomocí **nově vyvinutých metod vyvážení**. Extrémně klidný chod pro **vynikající kvalitu povrchu**.

Technický popis

Počet zubů Z	1
Posuv f_z pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky	0,06 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky	0,04 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Ø stopky D_s	6 mm
Uvolňovací Ø D_1	3,8 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	21 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 1,8 s HA
Celková délka L	55 mm
Délka břitu L_c	16 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	válcová stopka

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	4 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň
Řada	Master Alu
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	480 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	440 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
PMMA Akryl	vhodný	200 m/min	N
PE-HD	vhodný	160 m/min	N
PA 66	vhodný	200 m/min	N
PEEK	vhodný	150 m/min	N
PF 31	vhodný	130 m/min	N
PVDF GF20	vhodný	180 m/min	N
POM GF25	vhodný	160 m/min	N
PA 66 GF30	vhodný	150 m/min	N
PEEK GF30	vhodný	130 m/min	N

PTFE CF25	vhodný	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	omezené použití	300 m/min	N
Cu	vhodný	160 m/min	N
CuZn	vhodný	200 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB

129100 HB